


Spraudnis NECC-S1G9-C2-M

Daļas numurs: 576031

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Augstums	39,4 mm
Garums	58 mm
Produkta svars	24 g
Feldbus spraudnis	Sub-D, 9-kontaktu, līgzda
Elektriskais savienojums	9-kontaktu / 9-kontaktu Sub-D/skrūvju terminālis
Takts frekvence	1 Mbit/s
Pieļaujamais vada diametrs	8 mm 8 mm
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 70 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme