


Ieejas/ izejas modulis CPX-2ZE2DA

Daļas numurs: 576046

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmēri B x L x H	(ieskaitot savienotājbloku un savienošanas tehnoloģiju) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Tiklojuma izmērs	50 mm
Produkta svars	130 g
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme (kad uzstādīts)
Max. līnijas garums	30 m
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Autorizācija	UL - Recognized (OL)
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Sintētisks
LED displejs	1 group diagnostics 10 channel status 2 module diagnostics 2 channel diagnostics
Diagnoze	Operating mode-dependent diagnostics
Izeju skaits	2
Parametru konfigurēšana	ieslēgšanas/izslēgšanas aizkave Frekvences izeja Ātruma mērijums Impulsu izeja Impulsu vadība Rotācijas ātruma mērišana Frekvences mērišana Cikla ilguma mērišana Motora darba režīms Pozīcijas noteikšana Impulsa platuma modulācija Vienreizēja skaitīšana Nepārtraukta skaitīšana Periodiska skaitīšana
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Īpatnējais strāvas patēriņš pie darba sprieguma	Parasti 35 mA
Ieeju skaits	2
Ieejas raksturliktne	Pēc IEC 1131-2, tips 02
Komutācijas līmenis	Signāls 0: <= 5 V Signāls 1: >= 11 V
Loģiskā signāla ieeja	PNP (pozitīvā saslēgšana)
Ieejas reaģēšanas laiks	0,1 μs (0,2μs,0,4μs,0,8μs,1μs,2μs,4μs,8μs,10μs,50μs,100μs,500μs, 1ms,3ms,10ms,20ms parametrizējams)
Max. atlikusī strāva moduļu ieejās	2 A

Pazīme	Lielums
Raksturlīkne, izejas	IEC1131-T2
Pārslēdzošā loģika, izejas	NPN (negatīvā komunikācija) PNP (pozitīvā saslēgšana) Divtaktu dalītājs
Max. atlikusī strāva moduļu izejās	10 A
Max. enerģijas piegāde uz kanālu	5 A regulējams (20W spuldzes slodze)
Elektriskās izolācijas kanāls - kanāls	Nē
Elektriskās izolācijas kanāls - iekšējā kopne	Izejas - Jā, kad lieto vidējo piegādi.
Aizsardzība (issavienojuma)	Iekšējā elektroniskā drošinātāja aizsardzība uz kanālu