

Savienotāja bloks VABM-B10-20S-G14-3

Daļas numurs: 576418

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Tīklojuma izmērs	22 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. vārstu pozīciju skaits	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkta svars	439 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kolektora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums