

Apakšējā pamatne VMPAC-AP-14-SP-2

Daļas numurs: 576577

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|-----------------------------------|
| Platums | 32,8 mm |
| Garums | 169 mm |
| Tiklojuma izmērs | 26,8 mm |
| Max. vārstu pozīciju skaits | 1 |
| Darbošanās spiediens | -0,9 ... 8 bar |
| Vadības spiediens | 3 ... 8 bar |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 4 - ļoti augsta korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Produkta svars | 160 g |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1/4 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | G1/4 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | G1/4 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4 | G1/4 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5 | G1/4 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Korpusa materiāls | PA-pastiprināts |