


# Divu roku kontroles bloks ZSB-1/8-B

Daļas numurs: 576656

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	4 mm
Iedarbināšanas tips	pneimatisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Drošības funkcija	Divu roku darbināšana
Veiktspējas līmenis (PL)	Divu roku vadība/Kat. 1, PL c
Operating pressure MPa	0,4 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	4 ... 8 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	50 l/min
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES mašīnu direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
Sertifikācijas departaments	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Triecienu izturība	Triecienu tests ar smaguma līmeni SG2 saskaņā ar FN 942017-5 un EN 60068-2-27
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Produkta svars	420 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu ar iekšējo (sievīšķo) vītņi Izvēles
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vāka materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts