


# Ātrais savienotājs CK-1/4-PK-6-KU

Daļas numurs: 6257

FESTO

Ārējā vītne ar blīvgredzenu, polimēra izpildījums.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	5,3 mm
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	Blīvējošā mala
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcija	Taisns izpildījums
Iepakojuma izmērs	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Piezīme attiecībā uz darba spiedienu	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominālais pievilkšanas moments	5,5 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielāde	± 20 %
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Priekš caurules ar 8 mm ārējo diametru nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 6 mm un uzgriezni
Savienošanas uzgriežņa materiāls	POM
Vītņotā spraudņa materiāls	POM
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS