


Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRA-1/4-B

Daļas numurs: 6509

FESTO

Ar plūsmas regulēšanu vienā virzienā.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Pārtrauces elements	Rievotā skrūve
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija ar caurejošo urbumu Izvēles
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	420 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	780 l/min
Darbošanās spiediens	0,1 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 75 °C
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-20 ... 75 °C
Produkta svars	180 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Regulēšanas skrūves materiāls	Misiņš