



Elektromagnētiskais vārsts

BMCH-2-3-1/8

Daļas numurs: 6686

FESTO

Šis tips ir derīgs vakuūmam.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	2x3/2 noslēgts, viena elektromagnēta
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	160 l/min
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0,7 MPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 7 bar
Konstrukcijas struktūra	Sēdvārsts ar atsperes atgriešanu
Atstatišanas tips	mehāniskā atspere
Aizsardzības klase	IP65
Nominālais izmērs	2,5 mm
Blīvēšanas princips	mīksts
Max. vārstu pozīciju skaits	2
Vadības gaiss	tiešais
Enerģijas patēriņš, pacelšana	30 W
Enerģijas patēriņš, noturēšana	22 W
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 40 °C
Produkta svars	680 g
Elektriskais savienojums	Spraudnis
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/8
Korpora materiāls	Alumīnijs