


Sadalītāja gala bloks FR-4-3/8-B

Daļas numurs: 6703

FESTO

Priekš saspiesta gaisa sadales



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	15 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	0 ... 16 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Produkta svars	75 g
Izeju skaits	3
Piegādes līniju skaits	1
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Sievišķā vītne G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Sievišķā vītne G3/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums