

Pirksta sviras vārsts



TH-3-M5

Daļas numurs: 6758

FESTO

Normāli aizvērts.

Šis tips ir derīgs vakuumam.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Vārsta funkcija | 3/2 noslēgts, viena elektromagnēta |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 80 l/min |
| Darbošanās spiediens | -0,95 ... 8 bar |
| Konstrukcijas struktūra | Mazā sēdvietā |
| Nominālais izmērs | 2 mm |
| Vadības gaiss | tiešais |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Iedarbināšanas spēks | 8 N |
| Produkta svars | 37 g |
| Montāžas tips | ar caurejošo urbumu |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | M5 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | M5 |
| Blīvējumu materiāls | NBR |
| Korpusa materiāls | Cinka spiedienlējums |