



# Ar kātu darbināms vārsts V-3-1/4-B

Daļas numurs: 6808

FESTO

Normāli aizvērts.

Šis tips ir derīgs vakuumam. Vakuuma savienojums pieslēgvietā 1 (P).



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	3/2 noslēgts, viena elektromagnēta
Iedarbināšanas tips	mehānisks
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	600 l/min
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 10 bar
Konstrukcijas struktūra	Mazā sēdvietā
Nominālais izmērs	7 mm
Vadības gaiss	tiešais
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Iedarbināšanas spēks	70 N
Produkta svars	130 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums