



# Klusinātājs U-3/4-B

Daļas numurs: 6845

FESTO

Piemēroti pneimatisko sistēmu izplūdes pieslēgvietu trokšņu samazināšanai un piesārņojuma novēršanai.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 1 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	0 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 145 psi
Plūsmas pakāpe atmosfērā	10.000 l/min
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Skaņas spiediena līmenis	83 dB(A)
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 70 °C
Produkta svars	120 g
Pneimatiskais savienojums	G3/4
Klusinātāja ieliktņa materiāls	PE
Vītņotā spraudņa materiāls	Alumīnijs
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Alumīnijs