

Vakuuma ģenerators

VAK-1/4



Daļas numurs: 6890

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Ar pneimatiskā ežektora vibrācijām.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs, Lavala sprausla	1 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Ežektora raksturlīkne	Liels vakuums
Iebūvētā funkcija	Pneimatiskais ežektora impulss
Konstrukcijas struktūra	T-formas
Operating pressure MPa	0,15 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	1,5 ... 10 bar
Operating pressure	21,75 ... 145 psi
Max. vakuums	80 %
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-20 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4
Vakuuma savienojums	G1/4
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums