

Spiediena manometrs MA-63-0,25

Daļas numurs: 7169

FESTO

Ar rādītāju bar un psi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Indikācijas diapazons [bāri]	0 ... 0,25 bar
Display range	0 ... 3,6 psi
Atbilst standartam	DIN EN 837-3
Spiediena manometra nominālais izmērs	63
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Darbošanās paņēmieni	Šķidrums Gāze
Darbošanās spiediens	0 ... 0,25 bar
Mainīgās slodzes faktors	0,9
Nepārtrauktās slodzes faktors	0,75
Mērījumu precizitātes klase	1,6
Aizsardzības klase	IP43
Vidējā temperatūra	-20 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Savienojuma pozīcija	Aizmugures centrāle
Pneimatiskais savienojums	G1/4
Vītņotā spraudņa materiāls	Misiņš
Korpusa materiāls	Tērauds
Ekrāna materiāls	PMMA
Produkta svars	180 g
Piezīme par darbu un vadības vidi	Izņemot acetilēnu Izņemot skābekli