



Ar kātu darbināms mikro vārsts S-3-PK-3-B

Daļas numurs: 7843

FESTO

Šis tips ir derīgs vakuūmam.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|------------------------------------|
| Vārsta funkcija | 3/2 noslēgts, viena elektromagnēta |
| Iedarbināšanas tips | mehānisks |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 60 l/min |
| Darbošanās spiediens | -0,95 ... 8 bar |
| Konstrukcijas struktūra | Sēdvārsts ar atsperes atgriešanu |
| Atstatišanas tips | mehāniskā atspere |
| Nominālais izmērs | 1,8 mm |
| Blīvēšanas princips | mīksts |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Vadības gaiss | tiešais |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Iedarbināšanas spēks | 6 N |
| Produkta svars | 7 g |
| Montāžas tips | ar caurejošo urbumu |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | PK-3 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | PK-3 |
| Korpusa materiāls | Sintētisks Misiņš |