


Pārnesumkārbā EMGC-40-P-G16-SEC-67

Daļas numurs: 8000599

Produkts tiks atcelts

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2026. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pārnesumkārbas atloka izmērs	40 mm
Motora atloka izmērs	67 mm
Torsionālais brīvgājiens	0,67 deg
Pārvads	Planetārā pārvada elements
Pārnesumkārbas attiecība	16:1
Max ieejas ātrums	6.000 1/min
Pārvada elementa darba temperatūra	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP54
Nepārtraukts izejas moments	14 Nm
Pārvada elementa masas inerces moments	0,04 kgcm ²
Maks. izejas griezes moments	17,5 Nm
Max. efektivitāte	92 %
Griezes noturība	0,85 Nm/arcmin
Produkta svars	550 g
Intefeisa kods, motora izeja	40G
Interfeisa kods, Motora In	67A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS