

Pārvietošanas modulis EHMZ-EGC-120-BS-KF- -

Daļas numurs: 8004624

FESTO



Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Darba gājiens	200 ... 1.000 mm
Vārpstas diametrs	25 mm
Vārpstas padeve	10 ... 25 mm/U
Montāžas pozīcija	vertikāle
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskais lineārais modulis Ar vārpstu
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Maks. paātrinājums	15 m/s ²
Max. ātrums	0,6 ... 1,5 m/s
Atkārtēšanas precizitāte	±0,02 mm
Noslodzes cikls	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 90 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 45 °C
Max. padeves spēks Fx	1.300 N
Padeves konstante	10 ... 25 mm/U
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS