


# Pārvietošanas modulis EHMZ-DGEA-18-TB-KF- -

Daļas numurs: 8004625

Produkts tiks atcelts

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2024. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



Parauga attēlojums

## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Piedziņas zobrata efektīvais diametrs	25,78 mm
Darba gājiens	50 ... 800 mm
Zobsiksņas izplešanās	0,037 %
Zobsiksņas solis	3 mm
Montāžas pozīcija	vertikāle
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskais lineārais modulis Ar zobsiksnu
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Max. ātrums	3 m/s
Atkārtotības precizitāte	±0,05 mm
Noslodzes cikls	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 90 %
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 45 °C
Max. padeves spēks Fx	230 N
Padeves konstante	81 mm/U
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS