


Ieejas/ izejas modulis CDPX-EA-V2

Daļas numurs: 8023321

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Dziļums	34 mm
Augstums	89 mm
Garums	41 mm
Autorizācija	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	5 - 85 % nekondensējošs
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Produkta svars	80 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Digitālās ieejas, skaits	8
Digitālās ieejas, ieejas signāla aizture	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
Digitālās ieejas, ieejas spriegums/strāva	24 V DC
Digitālās ieejas, nominālā vērtība priekš TRUE	12 - 30 VDC
Digitālās ieejas, nominālā vērtība priekš FALSE	0 V
Digitālās ieejas, elektriskā izolācija	Jā
Digitālās izejas, skaits	7
Digitālās izejas, kontakts	1 relejs
Digitālās izejas, izejas spriegums	12 - 30 V DC
Digitālās izejas, izejas strāva	0,5 A
Digitālās izejas, elektriskā izolācija	Jā
Digitālās izejas, īssavienojumu aizsardzība	Jā
Digitālās izejas, pārslodzes aizsardzība	Jā