


# Elektromagnēta magnētiskā spole VACS-C-C1-7

Daļas numurs: 8025336

FESTO

C pieslēgvietas izkārtojums, saskaņā ar EN 175 301, 48 V DC.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Atbilst standartam	IEC 61010-1
Noslodzes cikls	100 %
Izolācijas klase	H
Tinuma raksturlielumu dati	48 V DC: 2,4 W
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL)
Ierobežojošā apkārtnes un vielas temperatūra	-10 - 50 °C
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 50 °C
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtnes vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	37,1 g
Elektriskais savienojums	Spraudņa izkārtojuma tips C saskaņā ar EN 175301-803 saskaņā ar EN 175301-803
Montāžas tips	ar rievoto uzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PA Tērauds
Elektromagnēta tinuma materiāls	Varš Tērauds Termoplastika
Tinuma materiāls	Varš