


Pilnīgs piesūcekņa kauss VAS-8-M5-S-PUR-B

Daļas numurs: 8025969

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piesūcekņa kausa augstuma kompensators	0,9 mm
Nominālais izmērs	2 mm
piesūcekņa kausa diametrs	8 mm
piesūcekņa kausa tilpums	0,095 cm ³
Efektīvais piesūkšanas diametrs	7,1 mm
Savienojuma pozīcija	Sānos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Piesūcekņa kausa forma	apaļi plakans
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0 MPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0,07 MPa
Nominālais darbības spiediens	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	2,8 N
Produkta svars	4 g
Montāžas tips	Izmantojot vakuuma pieslēgvietu
Vakuuma savienojums	M5
Krāsa	zils
Balsta cietība	60 +/- 5
Vītņotā spraudņa materiāls	Misiņš
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	TPE-U(PU)