

Savienotāja bloks VABM-B10-25E-N12-7

Daļas numurs: 8026257

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Tīklojuma izmērs	27,5 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. vārstu pozīciju skaits	7
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkta svars	2.412 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Vadības gaisa pieslēgvietā 12	1/8 NPT
Vadības gaisa pieslēgvietā 14	1/8 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	1/2 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	1/2 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	1/2 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kolektora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums