

Savienotāja bloks VABM-B10-25E-G12-9-P3

Daļas numurs: 8026286

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Tīklojuma izmērs	27,5 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. vārstu pozīciju skaits	9
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkta svars	2.364 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Vadības gaisa pieslēgvietā 12	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/2
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kolektora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums