

Savienotāja bloks VABM-B10-25S-G38-3-P3

Daļas numurs: 8026298

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Tīklojuma izmērs	27,5 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. vārstu pozīciju skaits	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkta svars	488 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G3/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kolektora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums