


# Savienotāja bloks VABM-B10-25EEE-G12-2-P3

Daļas numurs: 8026316

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme                                    | Lielums                       |
|---|-------------------------------|
| Tīklojuma izmērs                          | 27,5 mm                       |
| Montāžas pozīcija                         | Jebkurš                       |
| Max. vārstu pozīciju skaits               | 2                             |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC     | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity                           | VDMA24364-B1/B2-L             |
| Produkta svars                            | 340 g                         |
| Montāžas tips                             | ar caurejošo urbumu           |
| Vadības gaisa pieslēgvietā 12             | G1/8                          |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1/2                          |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | G1/2                          |
| Materiālu piezīme                         | Atbilst RoHS                  |
| Kolektora materiāls                       | Kaļamā alumīnija sakausējums  |