

Savienotāja bloks VABM-B10-30S-N12-8

Daļas numurs: 8026392

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|-------------------------------|
| Tīklojuma izmērs | 32 mm |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Max. vārstu pozīciju skaits | 8 |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Produkta svars | 2.285 g |
| Montāžas tips | ar caurejošo urbumu |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | 1/2 NPT |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | 1/2 NPT |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5 | 1/2 NPT |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Kolektora materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums |