


Elektromagnēta magnētiskā spole

VACN-N-A1-3A

Daļas numurs: 8029135

FESTO

for armature system FN, connection pattern type A, to EN 175 301,
230V AC/50-60 Hz.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Noslodzes cikls	100 %
Izolācijas klase	F
Emaljēta vada izolācijas klase	F
Tīnuma raksturlielumu dati	230 V AC: 50 Hz, ieslēgšanas jauda 6,2 VA, noturošā jauda 3,7 VA 230 V AC: 60 Hz, ieslēgšanas jauda 4,9 VA, noturošā jauda 2,9 VA
Uzliesmojuma stiprums	4 kV
Piesārņojuma pakāpe	3
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
Jūras klasifikācija	skatiet sertifikātu
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Sertifikācijas departaments	DNV TAA000011J
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkta svars	95 g
Elektriskais savienojums	Spraudņa izkārtojuma tips A saskaņā ar EN 175301-803 Pēc DIN EN 175301-803
Montāžas tips	ar rievoto uzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Sintētisks Tērauds
Elektriskā kontakta materiāls	Misiņš
Tīnuma materiāls	Varš