


# Elektromagnēta magnētiskā spole

## VACN-N-K1-3A-EX4-M

Daļas numurs: 8029141

FESTO

for armature system FN, 3m cable, 230 V AC/50-60 Hz, encapsulation.



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Noslodzes cikls	100 %
Izolācijas klase	F
Emaljēta vada izolācijas klase	H
Tinuma raksturlielumu dati	230 V AC: 50/60 Hz, jauda 2,1 VA
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
Jūras klasifikācija	skatiet sertifikātu
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX) saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions To UK RoHS instructions
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Sertifikācijas departaments	CCC 2021322307003994 DNV 15.0189X DNV TAA000011J GYJ21.1327X IECEX PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X
ATEX kategorija Gāze	II 2G
ATEX kategorija Putekļi	II 2D
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	Ex mb IIC T6 Gb
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi	Ex mb tb IIIC T80°C Db
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 50 °C
Produkta svars	353 g
Elektriskais savienojums	Kabelis
Vada diametrs	7 mm
Kabeļa garums	3 m
Montāžas tips	ar rievoto uzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Sintētisks Tērauds
Tinuma materiāls	Varš