

Elektromagnēta magnētiskā spole


VACN-N-A1-1

Daļas numurs: 8029144

★ Pamatproduktu klāsts

for armature system FN, connection pattern type A, to EN 175 301, 24 V DC.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Noslodzes cikls	100 %
Izolācijas klase	F
Emaljēta vada izolācijas klase	F
Tinuma raksturlielumu dati	24 V DC: 0,7 W
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
Jūras klasifikācija	skatiet sertifikātu
Sertifikācijas departaments	DNV TAA000011J
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkta svars	95 g
Elektriskais savienojums	Spraudņa izkārtojuma tips A saskaņā ar EN 175301-803 Pēc DIN EN 175301-803
Montāžas tips	ar rievoto uzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Sintētisks Tērauds
Elektriskā kontakta materiāls	Misiņš
Tinuma materiāls	Varš