


Vertikālā spiediena piegādes plāksne VMPA2-VSP-QS10

Daļas numurs: 8029489

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Tīklojuma izmērs	21 mm
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Vadības spiediens	3 ... 8 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	90 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-10
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piegādes plāksnes materiāls	PA-pastiprināts