


T- veida savienojums NPFC-T-3R14-M

Daļas numurs: 8030252

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vītņotā stiprinājuma materiāls	Niķelēts misiņš
Iepakojuma izmērs	10
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 50 bar
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:~:]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 150 °C
Produkta svars	36,2 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	R1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	R1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS