


# Elektromagnēta magnētiskā spole VACF-B-C1-1

Daļas numurs: 8030811

FESTO

C pieslēgvietas izkārtojums, saskaņā ar EN 175 301, 24 V DC.



## Datu lapa

| Pazīme                                       | Lielums  |
|--|--|
| Montāžas pozīcija                            | Jebkurš  |
| Atbilst standartam                           | IEC 61010-1  |
| Noslodzes cikls                              | 100 %  |
| Izolācijas klase                             | H  |
| Tinuma raksturlielumu dati                   | 24 V DC: 3,3 W   |
| Pieļaujamās sprieguma svārstības             | +/- 10 %   |
| Autorizācija                                 | c UL us - Recognized (OL)  |
| Ierobežojošā apkārtnes un vielas temperatūra | -20 - 50 °C  |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC        | 2 - Mainīga korozijas ietekme  |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Vidējā temperatūra                           | -20 ... 50 °C  |
| Aizsardzības klase                           | IP65   |
| Apkārtnes vides temperatūra                  | -20 ... 60 °C  |
| Produkta svars                               | 54,1 g   |
| Elektriskais savienojums                     | Spraudņa izkārtojuma tips C saskaņā ar EN 175301-803<br>saskaņā ar EN 175301-803 |
| Montāžas tips                                | ar rievoto uzgriezni   |
| Materiālu piezīme                            | Atbilst RoHS   |
| Korpusa materiāls                            | PA<br>Tērauds  |
| Elektromagnēta tinuma materiāls              | Varš<br>Tērauds<br>Termoplastika   |
| Tinuma materiāls                             | Varš   |