


Virsmas gaisma SBAL-C6-A-R

Daļas numurs: 8031159

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2024. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES RoHS direktīvu |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| Autorizācija | RCM Mark |
| Darbības distance | 100 - 300 mm |
| Gaismas veids | Panelā gaisma |
| Gaismas tips | Sarkans LED Tīrs |
| Wavelength | 620 nm |
| Elektriskais savienojums | 12-kontaktu 2x M12 Spraudnis |
| Nostrādes līmenis | Līmenis 10 V ... UB |
| Nominālais darbības spriegums DC | 24 V |
| Pieļaujamās sprieguma svārstības | +/- 10 % |
| Atlikuma viļņi | 10 % |
| Strāvas patēriņš nepārtrauktā darba režīmā | 80 mA |
| Strāvas patēriņš zibspuldzes darba režīmā | 250 mA |
| Maksimālais virknē savienojamo ierīču skaits | 4 |
| Polaritātes aizsargāts | priekš visiem elektriskajiem savienojumiem |
| Apkārtējā temperatūra nepārtrauktā darba režīmā | 0 ... 50 °C |
| Apkārtējā temperatūra zibspuldzes darba režīmā | 0 ... 50 °C |
| Uzglabāšanas temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Aizsardzības klase | IP67 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Produkta svars | 60 g |
| Montāžas tips | Iespilēts bezdelīgastes veida slotā ar piederumiem |
| Korpusa materiāls | ABS-pastiprināts |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |