


Gredzenveida gaismā SBAL-C6-R-W-D

Daļas numurs: 8031161

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2024. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES RoHS direktīvu |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| Autorizācija | RCM Mark |
| Darbības distance | 100 - 300 mm |
| Gaismas veids | Gredzenveida gaismā |
| Gaismas tips | balts LED Diffūzija |
| Wavelength | 410 - 750 nm |
| Elektriskais savienojums | 12-kontaktu 2x M12 Spraudnis |
| Nostrādes līmenis | Līmenis 18 V ... UB |
| Nominālais darbības spriegums DC | 24 V |
| Pieļaujamās sprieguma svārstības | +/- 5 % |
| Atlikuma viļņi | 5 % |
| Strāvas patēriņš nepārtrauktā darba režīmā | 390 mA |
| Strāvas patēriņš zibspuldzes darba režīmā | 390 mA |
| Maksimālais virknē savienojamo ierīču skaits | 2 |
| Polaritātes aizsargāts | priekš visiem elektriskajiem savienojumiem |
| Apkārtējā temperatūra nepārtrauktā darba režīmā | 0 ... 35 °C |
| Apkārtējā temperatūra zibspuldzes darba režīmā | 0 ... 50 °C |
| Uzglabāšanas temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Aizsardzības klase | IP67 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Produkta svars | 150 g |
| Montāžas tips | ar montāžas leņķi |
| Korpasa materiāls | Alumīnijs Anodizēts |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |