


Plakanas virsmas portāls YXCF-4

Daļas numurs: 8032548

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nepieciešamā plakņu precizitāte montāžas virsmām	0,1 mm/m
Nepieciešamā paralelītāšu precizitāte montāžas virsmām	0,1 mm/m
Montāžas pozīcija	Horizontāls
Konstrukcijas struktūra	Plakanas virsmas portāls ar elektrisko piedziņu moduļiem
Noslodzes cikls	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 90 %
Apkārējās vides temperatūra	5 ... 45 °C
Apkopes intervāls	2.500 km
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Adaptēra plāksnes materiāls	Anodizēts alumīnijs Pārklāts tērauds
Montāžas kronšteina materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Enerģijas ķēžu materiāls	PA-pastiprināts