


# Gala plāksne VABE-S1-2RZ-N34

Daļas numurs: 8032673

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	44 mm
Izplūdes gaisa funkcija	Via throttle plate
Bāzēts uz standartu	ISO 5599-1
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Piemērotība vakuumam	Jā
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Vidējā temperatūra	-10 ... 50 °C
Vadības paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Produkta svars	370 g
Montāžas tips	Via through-hole for M6 screw
Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12/14	1/4 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	3/4 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	3/4 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	3/4 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Gala plāksnes materiāls	Alumīnija spiedienlējums