


Apakšējā pamatne VMPA1-FB-AP-4-1-T1-RV

Daļas numurs: 8034549

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	49 mm
Garums	107,3 mm
Tiklojuma izmērs	10,5 mm
Max. vārstu pozīciju skaits	4
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Vadības spiediens	3 ... 8 bar
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	190 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls	Alumīnija spiedienlējums