

Plastmasas caurule PAN-R-22X2-SW

Daļas numurs: 8036207

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	22 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	350 mm
Iekšējais diametrs	18 mm
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,8 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 116 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,131 kg/m
Pneimatiskais savienojums	Priekš iespiežamajiem savienotājiem ar 22 mm ārējo diametru
Krāsa	Melns
Balsta cietība	D 62 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	TPE-A