


Piegādes plāksne VABF-S1-1-P1A11-G12

Daļas numurs: 8037655

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	44 mm
Izplūdes gaisa funkcija	Via throttle plate
Bāzēts uz standartu	ISO 5599-1
Max. vārstu pozīciju skaits	1
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Piemērotība vakuumam	Jā
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Vidējā temperatūra	-10 ... 50 °C
Vadības paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Produkta svars	660 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	G1/2
Izplūdes plāksnes materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piegādes plāksnes materiāls	Alumīnija spiedienlējums