



Pasīvo vadotņu ass ELFA-RF-70- -

Daļas numurs: 8037967

FESTO

Paredzēts spēku un griezes momentu atbalstam daudzasu aplikācijās.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Darba gājiens	50 ... 7.000 mm
Izmērs	70
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rullīšu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotne
Maks. paātrinājums	50 m/s ²
Max. ātrums	10 m/s
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē ly	139,14E+03 mm ⁴
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē lz	433,1E+03 mm ⁴
Max. spēks Fy	500 N
Max. spēks Fz	500 N
Max. brīvģājiena pārvietojuma pretestība	25 N
Maks. moments Mx	11 Nm
Elļošanas intervāls, atkarīgs no attāluma	10.000 km
Pamata svars priekš 0 mm gājjena	1.921 g
Papildus svars uz gājjena 10 mm	30,54 g
Montāžas tips	ar piederumiem
Profila materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Nosedzošās lentes materiāls	Nerūsējošā tērauda josla
Vadotnes materiāls	Tērauds
Slīdņa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts