


Sadales caurejošā padeve NEFU-D12G4-R3DW4

Daļas numurs: 8040457

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Garums	40,1 mm
Atbilst standartam	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Montāžas tips	Pievilkts
Elektriskais savienojums 1	Taisnā ligzda, M12x1, 4-kontaktu, D-kodējums
Elektriskais savienojums 2	Leņķiska ligzda, RJ45, 4-kontaktu
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 30 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	2 A
Uzliesmojuma stiprums	0,8 kV
Pārraidīšanas parametri	Saskaņā ar kategoriju 5, EN 50173, klasi D Saskaņā ar kategoriju 5, ISO/IEC 11801, klasi D
Aizsardzības klase	IP20 IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Korpusa materiāls	Niķelēts misiņš PA Cinka spiedienlējums
Korpusa krāsa	Melns
Elektriskā kontakta materiāls	Misiņš Apzeltīts