


Apakšējā pamatne VMPA14-FB-AP-4-1-S1

Daļas numurs: 8043929

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	65,5 mm
Garums	107,3 mm
Tiklojuma izmērs	14,8 mm 14,9 mm
Max. vārstu pozīciju skaits	4
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Vadības spiediens	3 ... 8 bar
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	250 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	M7 G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	M7 G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls	Alumīnija spiedienlējums