


Apakšējā pamatne VABS-K1-7B-12-M5-P

Daļas numurs: 8047064

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	1,2 mm
Vārsta izmērs	7 mm
Vielas savienojums	Sievišķā vītne M5
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Connection direction underneath
Plūsmas virziens	reversējams
Darbošanās paņēmieni	Šķidrums Gāze
Piezīme par darba un vadības vidi	Ņemiet vērā ar vielu kontaktējošo materiālu ķīmisko noturību
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Vidējā temperatūra	0 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Max. pievilkšanas moments, vārsta stiprinājums	0,15 Nm
Max. stiprinājuma pievilkšanas moments	0,6 Nm
Produkta svars	3,3 g
Apakšējās pamatnes montāžas metode	ar caurejošo urbumu
Vārsta montāžas metode	ar iekšējo (sievišķo) vītņi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls	PEEK
Vītņotās uznavas materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais