

Savienojošais vads



NEBS-SM16G24-K-10-N-LE24

Daļas numurs: 8048654

Produkts tiks atcelts

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2025. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 61076-2-106
Atbilst standartam	DIN 47100
Vada identifikācija	Bez uzraksta uzlīmes turētāja
Produkta svars	1.490 g
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Lauka ierīces puse
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	apaļš
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudnis
Elektriskais savienojums 1, vada izeja	Taisns
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	M16x0,75
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	24
Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas	24
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	Skrūves fiksācija
Elektriskais savienojums 2, funkcija	Kontrollera puse
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips	Kabelis
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits	25
Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas	24
Darbības sprieguma diapazons DC	30 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	1 A
Uzliesmojuma stiprums	500 V
Kabeļa garums	10 m
Vada piederums	Standarta
Liekšanas rādiuss, fiksēta vada instalācija	> 51 mm
Liekšanas rādiuss, elastīga vada instalācija	> 127,5 mm
Vada diametrs	8,5 mm
Kabeļa struktūra	25x0,14
Nominālais vadītāja šķērsriezums	0,14 mm ²
Vada gali	Rupjš griezumus
Aizsardzības klase	IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 70 °C
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 70 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	1
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Korpusa materiāls	PA
Skrūvējamās atslēgas materiāls	Niķelēts misiņš
Elektriskā kontakta materiāls	Misiņš, apzeltīts
Izolācijas materiāls	PVC