

Plastmasas caurule

PUN-H-12X2-TGE

Daļas numurs: 8048719

FESTO

Apstiprināti lietošanai pārtikas rūpniecībā (hidrolīzes izturīgs).
Šie produkti nav piemēroti priekš CN un PK savienojumiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	12 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	62 mm
Iekšējais diametrs	8 mm
Min. liekšanās rādiuss	33 mm
Lietošanas instrukcija	TPE-U Ether basiert
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,6 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Piezīme attiecībā uz darba spiedienu	Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C
Autorizācija	TÜV
Sertifikācijas departaments	B 013277 0506 00
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Materiāla ugunsizturības tests	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Tīrības klase	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-35 ... 60 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,0729 kg/m
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 12 mm
Krāsa	Caurspīdīgi dzeltens
Balsta cietība	D 52 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	TPE-U(PU)