


# Servo Press Kit YJKP-..

Daļas numurs: 8058596

FESTO



Parauga attēlojums

## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Presēšanas spēks	0 ... 17 kN
Darba gājiens	100 ... 400 mm
Kabeļa garums	5 ... 15 m
Skāņēšanas frekvence	1.000 Hz
Protokols	EtherNet/IP Modbus TCP TCP/IP
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Motora tips	Servomotors
Maks. paātrinājums	2 m/s <sup>2</sup>
Noslodzes cikls	100%
Padeves ātrums	0 ... 250 mm/s
Precizitāte, FS	0,25 %FS
Maksimālā efektīvā slodze	19,5 ... 95 kg
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP20
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 90 %
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme