


Kodu lasītājs SBSI-B-AF-R3B-F6-W

Daļas numurs: 8058715
Produkts tiks atcelts

FESTO

Melnbaltais kodu lasītājs ar integrētu lēcu (f = 6 mm), balts LED apgaismojums un Ethernet saskarne, RS 232 un PROFINET paredzēts svītrkodu un datu matricu kodu lasīšanai, paplašinātas funkcijas.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2024. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Vīdeo devēja versija | Kodu lasītājs |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju |
| KC mark | KC-EMV |
| Autorizācija | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| Darbības distance | 6 mm - bezgalīgs |
| Fokālais dziļums | 6 mm |
| Redzeslauks | Min. 5 x 4 mm |
| Fokusa iestatījums | Ar regulēšanas skrūvi |
| Lēcas piesaiste | Iebūvētas optiskās ierīces |
| Gaismas veids | Iebūvēts |
| Gaismas tips | balts LED |
| Devēja tips | melnbalts |
| Devēja izšķirtspēja | 736 x 480 Pixel (WideVGA) |
| Attēla (kadra) frekvence | 50 fps |
| Maks. testa programmu/uzdevumu skaits | 255 |
| Maksimālais pārbaužu kritēriju/detekciju skaits | 255 |
| Detektoru/parametrizētāju funkcija | EAN UPC RSS 2/5 Interleaved 2/5 Industrial Code 39 Code 93 Code 128 GS1 Pharmacode Codabar ECC200 QR-Code PDF 417 |
| Tipiskais cikla laiks | 1D-Barcode: 30 ms 2D-Code: 40 ms |
| Informācija par Ethernet, savienojuma tehnoloģija | Ligzda M12 4-kontaktu |
| Ethernet, datu pārraides ātrums | 100 Mbit/s |
| Ethernet, uzturētie protokoli | Ethernet/IP FTP |

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| | PROFINET SMB TCP/IP |
| Seriālais interfeiss, savienojuma tehnoloģija | Spraudnis M12 5-kontaktu |
| Seriālais interfeiss, tips | RS 232 / RS 422 |
| Elektriskais savienojums | 12-kontaktu M12 Spraudnis |
| Digitālo ieeju skaits | 2 |
| Digitālo izeju skaits | 2 |
| Atzīmējamo digitālo ieeju/izeju skaits | 4 |
| Komutējošā ieeja | PNP/NPN, pārslēdzams |
| Komutācijas līmenis | Signāls 0: $\leq 3\text{ V}$ Signāls 1: $\geq U_B - 1\text{ V}$ |
| Komutācijas izeja | PNP/NPN, pārslēdzams |
| Max. izejas strāva | 50 mA |
| Īssavienojuma stāvums | priekš visiem elektriskajiem savienojumiem |
| Nominālais darbības spriegums DC | 24 V |
| Pieļaujamās sprieguma svārstības | -25 % / +10 % |
| Maks. strāvas patēriņš | 550 mA |
| Strāvas patēriņš ar slodžu brīvām izejām | 200 mA |
| Apkārtējās vides temperatūra | 0 ... 50 °C |
| Uzglabāšanas temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Aizsardzības klase | IP67 |
| Izmēri B x L x H | 45 mm x 45 mm x 76,7 mm |
| Produkta svars | 160 g |
| Korpusa materiāls | Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums |
| Vāka materiāls | ABS-pastiprināts |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Vibrāciju noturība | saskaņā ar EN 60068-2-6 |
| Triecienu izturība | Triecienu tests ar smaguma līmeni SG2 saskaņā ar FN 942017-5 un EN 60068-2-27 |