


Paralēlais komplekts EAMM-U-110-S62-88A-120

Daļas numurs: 8059052

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	110
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	799 kgmm ²
Piedziņas moments bez slodzes	0,3 Nm
Pārneseis moments	9,5 Nm
Produkta svars	5.250 g
Interfeisa kods, aktuatori	S62
Interfeisa kods, Motora In	88A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS