


Ātrās savienošanas spraudnis NPHS-S6-M-G12

Daļas numurs: 8059260

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	7,85 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominālais pievilkšanas moments	14 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielaide	± 20 %
Produkta svars	50 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne G1/2
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS