


Ātrās savienošanas ligzda NPHS-D6-M-G38

Daļas numurs: 8059276

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	10 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 20 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	2.050 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Nominālais pievilkšanas moments	15 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielaide	± 20 %
Produkta svars	179 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne G3/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS